

# 温浴ロッカー

施設入口に適した、使用状況が一目でわかる窓付きの下足入れです。

## シューズケース



▶ シリンダー錠  
(MX錠)



▶ コインリターン錠  
(DRH錠)

錠は上記2種よりお選びいただけます。

### 《スライドヒンジ仕様》




**YMR4-7** (4列7段 28人用)

H1800×W1100×D350

上段：扉寸h187.22×w267

最下段：扉寸h571.68×w267

扉：ポリカーボネート窓付、木目シート貼仕上  
※スライドヒンジ仕様



**YMR4-8** (4列8段 32人用)

H1800×W1100×D350

上段：扉寸h187.22×w267

最下段：扉寸h379.46×w267

扉：ポリカーボネート窓付、木目シート貼仕上  
※スライドヒンジ仕様



**YMR4-9** (4列9段 36人用)

H1800×W1100×D350

扉寸h187.22×w267

扉：ポリカーボネート窓付、木目シート貼仕上  
※スライドヒンジ仕様



**YCRY4-7** (4列7段 28人用)

H1800×W1100×D350

上段：扉寸h187.22×w267

最下段：扉寸h571.68×w267

扉：ポリカーボネート窓付、塗装仕上  
※スライドヒンジ仕様




**YCR4-8** (4列8段 32人用)

H1800×W1100×D350

上段：扉寸h187.22×w267

最下段：扉寸h379.46×w267

扉：ポリカーボネート窓付、塗装仕上  
※スライドヒンジ仕様



**YCR4-9** (4列9段 36人用)

H1800×W1100×D350

扉寸h187.22×w267

扉：ポリカーボネート窓付、塗装仕上  
※スライドヒンジ仕様

## スライドヒンジ



上部の見た目が異なります



- 扉を閉める際はスプリングにより、半開きの状態で留まることはありません。
- 使用頻度に伴い、調整が必要となることがあります。

## ピンヒンジ



上部の見た目が異なります



- 使用頻度に伴う調整の必要がなく、施設管理者の負担を軽減できます。
- 自社製ヒンジの採用により、スライドヒンジに対しコストダウンを実現しました。

## 《ピンヒンジ仕様》




YMPY4-7 (4列7段 28人用)

H1800×W1100×D350

上段：扉寸H185.33×W267

最下段：扉寸H564×W267

扉：ポリカーボネート窓付、木目シート貼仕上  
※ピンヒンジ仕様



YMPZ4-8 (4列8段 32人用)

H1800×W1100×D350

上段：扉寸H185.33×W267

最下段：扉寸H374.66×W267

扉：ポリカーボネート窓付、木目シート貼仕上  
※ピンヒンジ仕様



YMP4-9 (4列9段 36人用)

H1800×W1100×D350

扉寸H185.33×W267

扉：ポリカーボネート窓付、木目シート貼仕上  
※ピンヒンジ仕様



YCPY4-7 (4列7段 28人用)

H1800×W1100×D350

上段：扉寸H185.33×W267

最下段：扉寸H564×W267

扉：ポリカーボネート窓付、塗装仕上  
※ピンヒンジ仕様



YCPZ4-8 (4列8段 32人用)

H1800×W1100×D350

上段：扉寸H185.33×W267

最下段：扉寸H374.66×W267

扉：ポリカーボネート窓付、塗装仕上  
※ピンヒンジ仕様



YCP4-9 (4列9段 36人用)

H1800×W1100×D350

扉寸H185.33×W267

扉：ポリカーボネート窓付、塗装仕上  
※ピンヒンジ仕様



心地よい時間を...



十福の湯



空間を快適に…



ふじかぐやの湯



十福の湯



憩いの場所へ

温泉施設の脱衣室へ

